



## Windows10 対応について

本ソフトウェアはWindows10に対応しています。

Windows10で使用する場合は、以下のシステム構成とVISAライブラリ(KI-VISAの場合はVer.5.5以降)が必要です。

ソフトウェアのインストールについては、それぞれの説明書に従ってください。

### 該当アプリケーション

- Wavy for PBZ
- PIA4800 Utilities
- SD002 BPChecker2000
- SD007-PFX BPChecker3000
- SD025-PMX

### 必要システム構成

- Core i5以上を搭載したPC
- Windows 10
- 8 GB以上のRAM
- 20 GB以上の空き容量があるハードディスク
- 1024×768以上の画像解像度をサポートするディスプレイ(DPI設定:96DPI)
- CD-ROMドライブ
- マウス
- RS232C、USB、LAN(使用するインターフェースに依存)
- VISAライブラリ

長期連続使用する場合には、RAMを16 GB以上に増設することを推奨します。

USBシリアルコンバータを使用してRS232C接続すると、正常に動作しない場合があります。

### VISAライブラリ

本ソフトウェアを使用するには、VISAライブラリがPCにインストールされている必要があります。

VISA (Virtual Instrument Software Architecture) ライブラリは、VXIplug&play Systems Allianceによって策定された、計測器接続ソフトウェアの標準仕様です。

当社ではIVI VISA仕様5.0に対応した菊水工業オリジナルのKI-VISAを用意しています。Windows10で本ソフトウェアを使用する場合は、当社ウェブサイトのダウンロードサービス (<https://www.kikusui.co.jp/download/>) から、KI-VISA (Ver.5.5以降) をダウンロードして使用してください。

KI-VISAの他にも、以下のVISAライブラリを使用できます。インストールする場合は、各VISAライブラリのライセンスを確認してください。

- National Instruments社のNI-VISA (Ver.19.0以降)
- Keysight Technologies社のKeysight IO Libraries Suite (Ver.2019以降)

NI-VISAまたはKeysight IO Libraries Suiteがすでにインストールされている場合は、KI-VISAは必要ありません。

菊水電子工業株式会社

キクスイ「お客様サポートダイヤル」

**045-593-8600**

【受付時間】 平日10～12 / 13～17

[www.kikusui.co.jp/manuals/](http://www.kikusui.co.jp/manuals/)

